



KB480B

### Шина гребінчаста 4P 16мм<sup>2</sup> 57M

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номінальний струм	80 A
-------------------	------

##### Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

##### Розміри

Довжина	1000 mm
---------	---------

##### Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub>	4000 V
---	--------

Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

##### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина зі штирем
---------------------	----------------------

##### Емність

Кількість модулів	57
-------------------	----

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----