




382210



Prekidač, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar,

Tehničke karakteristike

Kontrole i indikatori

Tip prekidača za žaluzine	2-polni prekidač
---------------------------	------------------

Materijali

Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 AX (100W LED (SBL))
Struja uklapanja/isklapanja	10 A

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Promjena načina rada	Sa neutralnim položajem
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima Bez krala

Pogodno za

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / R.1 / R.3 / S.1

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da