




382210



Žaluziový spínač 2-pólový, pro cylindrickou vložku zámku

Technické vlastnosti

Ovládací prvky a indikátory

Typ žaluziového spínače	2-pól. spínač
-------------------------	---------------

Materiál

Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Elektrický proud

Spínací proud	10 AX (100W LED (SBL))
Spínací proud	10 A

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Způsob zapojení	S polohou 0
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Způsob montáže	Pro přišroubování Bez rozpěrných přichytek

Vhodné pro

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano