




382210

## Žaluziový spínač 2-pólový, pro cylindrickou vložku zámku

### Technické vlastnosti

#### Ovládací prvky a indikátory

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Typ žaluziového spínače | 2-pól. spínač |
|-------------------------|---------------|

#### Materiál

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Povrchová úprava | Matná              |
| Materiál         | Kov<br>Umělá hmota |
| Povrch           | Neošetřený         |

#### Napětí

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

#### Elektrický proud

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Spínací proud | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|---------------|------------------------|

#### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

#### Texty

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Způsob zapojení | S polohou 0                                   |
| Typ připojení   | Se šroubovými svorkami                        |
| Způsob montáže  | Pro přišroubování<br>Bez rozpěrných příchytok |

#### Vhodné pro

Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.3 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker Q.7 /  
Berker R.1 / Berker R.8 / Berker S.1

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |