




382210



Nyckelbrytare jalusi 2-pol OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Kontroller och indikatorer

Typ av persiennbrytare	2-polig strömställare
------------------------	-----------------------

Material

Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 AX (100W LED (SBL))
------------------	------------------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Brytare läge	Med neutralläge
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	För skruvfästning Utan klor

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja