



Termost. cont. NA + mostrina x risc. a pavim. Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut vern.

Caratteristiche tecniche

Corrente

| | |
|--------------------------|------|
| Corrente nominale | 10 A |
| Corrente di commutazione | 10 A |

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 230 - 230 V |
| Tensione nominale | 230 V |

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Impostazioni

| | |
|---------------------------------|------------|
| Setpoint temperatura di confort | 10 - 50 °C |
|---------------------------------|------------|

Materiali

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Colore | Antracite |
| Codice RAL | 7016 |
| finitura superficiale | Vellutato |
| Materiale | Metallo Plastica |
| Trattamento | Verniciato |

Serie

| | |
|------------|-------|
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Profondità | 60 mm |

Schermo

| | |
|-------------|----|
| Con display | No |
|-------------|----|

Equipaggiamento

| | |
|--|--------------------------------------|
| Commutazione della differenza di temperatura | 1 K |
| Tipo di termostato | Regolatore riscaldamento a pavimento |
| Tipo di sonda | Bimetallo |

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|---|------|

Connessione

| | |
|------------------|-----|
| Tipo di contatto | 1NO |
|------------------|-----|

Condizioni d'uso

| | |
|---------------------------------|--------|
| Classe di efficienza energetica | I (1%) |
|---------------------------------|--------|

Testo

| | |
|---------------------|---|
| Tipo di montaggio | Senza graffe a espansione |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla |
| Ricircolo termico | Con ritorno termico |
| Stampa | Con stampa |
| Derivazione | Con collegamento separato per abbassamento notturno |

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |