




20346086

Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, Q.1/Q.3, antracit pliš

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	10 A
Struja uklapanja/isklapanja	10 A

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
Nazivni napon	230 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda	10 - 50 °C
-------------------------------	------------

Materijali

Boja	Antracit
RAL kod	7016
Obrada površine	Baršunasto/pliš
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	60 mm

Ekran

Sa ekranom	Ne
------------	----

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja	1 (unece.unit.KEL)
Vrsta termostata	Regulator podnog grijanja
Vrsta sonde	Bimetalno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Veza

Vrsta kontakata	1NO
-----------------	-----

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti	I (1%)
--------------------------------	--------

Tekst

Način instalacije	Bez krala
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Termalna recirkulacija	Sa termičkim povratom
Otisak	Sa otiskom
Spajanje/čvorište	Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da