



20346089

Термостат для підлоги, з датчиком, 16A/250В, пол.білизна, Q.x

#### Технічні характеристики

##### Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

##### Електричний струм

Номінальний струм 10 А

Максимальний комутаційний струм 10 А

##### Напруга

Номінальна напруга 230 - 230 V

##### Електроживлення

Напруга живлення 230 В AC

##### Частота

Частота 50 - 60 Hz

##### Налаштування

Заданий параметр температури комфорту 10 - 50 °C

##### Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Оксамитовий

Матеріал Метал  
Пластик

Обробка Необроблений

##### Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 54,5 mm

##### Екран

З дисплеєм Ні

##### Обладнання

Перемикання різниці температур 1 К

Тип термостату Регулятор теплої підлоги

Тип датчика Датчик теплої підлоги

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Під'єднання

Тип контактів 1NO

##### Сумісність

Тип керування HVAC Опалення

##### Умови використання

Клас енергоефективності I (1%)

##### Тексти

Режим встановлення Без розпірних лап

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Теплова рециркуляція З тепловою віддачею

Відбиток З написом

Вузол з окремим підключенням для нічного зниження

---

**Sustainability**

---

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так

---