



47087006



Розетка з з/к з ПЗВ з зах.контактів, антрацит, 16А/250В К.1

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Антрацит

Код RAL 7021

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Покриті лаком

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудована глибина 31,90 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 1

Безпека

З посиленим захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK07

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка Центральна кришка

Захист Покращений захист контактів

Тексти

Тип з'єднання	Зі вставними клеммами
Тип	Тип А для змінного та пульсуючого постійного струму

Сумісний із

К.х

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так