



47087004



#### K.1/K.5 - Schuko differenc. 30mA, inx lac

##### Características técnicas

###### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

###### Tensão

Tensão nominal	250 V
Tensão nominal	250 - 250 V

###### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Materiais

Cor	Aço inoxidável
Código RAL	9022
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico Aço inoxidável
Tratamento	Envernizado

##### Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Número de unidades	1
Profundidade da montagem	31,90 mm

##### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

##### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras

##### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

##### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

##### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

##### índice de proteção

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP20

##### Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

##### Textos

Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

<b>Adequado para</b>
Berker K.x

<b>Sustentabilidade</b>	
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim