



47087004



## Utičnica, sa FID zašt.sklopkom i zaštitom za djecu, K.5, n.čelik

### Tehničke karakteristike

#### Napon

Nazivni napon 250 V

#### Električna struja

Nazivna struja 16 A

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Materijali

Boja Nehrdajući čelik

RAL kod 9022

Obrada površine Mat

Materijal Metal

Plastika

Nehrdajući čelik

Obrada Lakirano

#### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 31,90 mm

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima

Montaža kralama

#### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

#### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

#### Kapacitet

Broj modula 1

#### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

#### Identifikacija

Sa otiskom Ne

#### Tekst

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Poboļšana zaštita od kontakta

---

**Tekst**

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Tip	Tip A za izmjenične i pulsirajuće istosmjerne struje

---

**Pogodno za**

K.x

---

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da