



47087003



WCD RA met aardlekschak. berker K.1/K.5, aluminium

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Kleur | Aluminium |
| RAL-code | 9006 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Metaal Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |

Afmetingen

| | |
|-----------------|----------|
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Aantal eenheden | 1 |
| Inbouwdiepte | 31,90 mm |

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging Klemmontage |

Samenstelling

| | |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met ronde aardingspen | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
| Slagvastheid IK | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

Funcies

| | |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting | Nee |

Identificatie

| | |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

Teksten

| | |
|-------------|------------------------------|
| Deur | Centraalplaat |
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |

Teksten

| | |
|---------------|--|
| Aansluitwijze | Met steekklemmen |
| Type | Type A voor wisselstroom en pulserende gelijkstromen |

Geschikt voor

K.x

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |