



47087003



Utičnica, sa FID zašt.sklopkom i zaštitom za djecu, K.5, aluminij lakirano

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 250 V

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Aluminij

RAL kod 9006

Obrada površine Mat

Materijal Metal  
Plastika

Obrada Lakirano

##### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 31,90 mm

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Kapacitet

Broj modula 1

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP20

##### Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

##### Identifikacija

Sa otiskom Ne

##### Tekst

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta

**Tekst**

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Vrsta veze | Sa ubodnim stezaljkama                               |
| Tip        | Tip A za izmjenične i pulsirajuće istosmjerne struje |

**Pogodno za**

|     |
|-----|
| K.x |
|-----|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |