



47087003



Zásuvka SCHUKO s proudovým chráničem FI, K.5, alu mat, lak.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Jmenovité napětí 250 - 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Hliník

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Počet jednotek 1

Vestavěná hloubka 31,90 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchýtkou

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky SCHUKO

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ne

Se signálním svítidlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Mechanická odolnost IK IK07

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

S funkčním osvětlením Ne

Texty

Potisk Bez potisku

Kryt Centrální krycí deska

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Vhodné pro

K.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano