



LFS6010009016

Goulotte LFS en acier 60x100mm en blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	5025 - 5025 mm²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	21
---	----

Matières

Matière	Acier
Traitement	Laqué
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 2
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	No

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

