



LFS6010009016

Kabel. kanál LFS 60x100 s víkem a příchytkami, bílá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	60 mm
Šířka	100 mm
Délka	2000 mm
Vnitřní průřez vodiče	5025 - 5025 mm ²

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	21
---	----

Materiál

Materiál	Ocel
Povrch	Lakované
Kód RAL	9016
Barva	Dopravní bílá

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP30

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ano
---	-----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 90 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Spojky samostatně
----------------	-------------------

Vybavení

Počet přepážek	0
Počet oddílů	1 - 2
Počet připojitelných přepážek	1
Včetně kabelové příchytky	Ano
S ochrannou fólií	Ne

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

