



LFS6010009016



Matarkanal LFS 60x100mm, stål, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	60 mm
Bredd	100 mm
Längd	2000 mm
Inre area	5025 - 5025 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	21
---	----

Material

Material	Stål
Behandling	Lackad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Ja
--	----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

Anslutning

Skarv	Kopplingar som separat referens
-------	---------------------------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 2
Antal anslutbara mellanväggar	1
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

