



LFS6010009010

## Kanal plåt, fjällvit LFS60100-9010

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	60 mm
Bredd	100 mm
Längd	2000 mm
Inre area	5025 - 5025 mm <sup>2</sup>

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	21
---	----

#### Material

Material	Stål
Behandling	Lackad
RAL-kod	9010
Färg	Vit

#### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Ja
--	----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

#### Anslutning

Skarv	Kopplingar som separat referens
-------	---------------------------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 2
Antal anslutbara mellanväggar	1
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej

### Illustrationer | teckningar

