



GD218SMB



Kapsling media 375x355 (2-rader) med montageplåt. Två uttag som standard

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 - 400 V

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Utrustning

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Nej

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare Nej

Med kabelgenomföringar Ja

Dimensioner

Höjd 375 mm

Bredd 355 mm

Djup 103 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar 0

Antal lås 0

Dimensioner

Antal breddenheter 18

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent Nej

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Material

Material Plast

RAL-kod 9010

Färg Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock Nej

Har monteringsplatta Ja

Säkerhet

Skyddsklass Isoleringsklass I

Slagtålighet IK IK05

Kapslingsklass (IP) IP30

Låstyp Utan lås

Glödtråds test 850 °C

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja