



47893505



W:1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z na klucz, p. opis., równe zamki, kompletne, IP55, szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Szary
-------	-------

Kod RAL	7011
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Obróbka	Stan surowy
---------	-------------

Wymiary

Wysokość	76 mm
----------	-------

Szerokość	76 mm
-----------	-------

Głębokość	65 mm
-----------	-------

Wbudowane puszkę podtynkowe	0 mm
-----------------------------	------

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu	1,0 - 2,5 mm ²
-------------------	---------------------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Łączność

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
----------------	--------------------

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów
----------------	--

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
--------------------------	--------

Obrócona wkładka centralna	Nie
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Tak
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Z zamkiem	Tak
-----------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Tak
----------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym
-------------	---

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
---------------------------------	-----

Odporność na uderzenie IK	IK05
---------------------------	------

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
------------------------------------	------

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Osłona	Kompletna obudowa
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak