




EKQ1200BL2

tehalit.VE-EE Pokrywa pełna EKQ12 244x244 gres/płytką 38/43mm stal nierdzewna

Właściwości techniczne

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Kwadratowy

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 115 mm

Długość wbudowania 244 mm

Szerokość wbudowania 244 mm

Wysokość 115 mm

Rozmiar nominalny 244 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) Q12

Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu 38 mm

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) 3 kN

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni 1,5 kN

Sprzęt

Liczba skrzynek wyjściowych 0

Liczba wyprowadzeń kablowych 0

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

Materialy

Materiał Stal szlachetna

Kolor Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Ilustracje | Rysunki

