




WXF160V

Utičnica Schuko, gallery, 2P+E, zelena

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Zelena

RAL kod 6024

Obrada površine Sjajno

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 45 mm

Širina 45 mm

Broj jedinica 1

Montažna dubina ugradbenih kutija 40 mm

Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 6

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP21

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Poklopac Kompletno kućište

Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta

Pogodno za

gallery

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da