



WXF160V

GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΣΤ. ΠΡΑΣΙΝΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 35 °C

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Πράσινο

Κωδικός RAL 6024

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 45 mm

Πλάτος 45 mm

Αριθμός μονάδων 1

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 6

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Ναι

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κατηγορία προστασίας (IP) IP21

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού Όχι

Φωτιζόμενο Όχι

Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα Όχι

Κείμενο

Κάλυμμα Πλήρες περίβλημα

Ασφάλεια προστασία για παιδιά

Κατάλληλο για

gallery

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι