



WXF160N

Prise de courant Schuko gallery 2P+T night

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Tension

Tension de sortie 5 - 5 V

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Noir intense
Code RAL 9005
Finition Satiné
Matériau Polycarbonate (PC)
Traitement Laqué

Dimensions

Hauteur 45 mm
Largeur 45 mm
Nombre d'unités 1
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Connectivité

Type de montage Clipsé

Équipement

Type de connecteur/prise de courant SCHUKO
Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non
Avec lampe de signalisation Non
Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 6

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Oui
Résistance aux chocs IK IK05
Classe de protection (IP) IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non
Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Boîtier complet
Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à

gallery

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui