



WXF160N

Prise de courant Schuko gallery 2P+T night

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Tension

Tension de sortie 5 - 5 V

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Noir intense

Code RAL 9005

Finition de la surface Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Laqué

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Connectivité

Type de montage Clipsé

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant SCHUKO

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière No

Broche ronde de protection de mise à la terre No

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Capacité

Nombre de modules 6

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK05

Indice de protection IP IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation No

Avec éclairage fonctionnel No

Identification

Avec inscription No

Textes

Housse Boîtier complet

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à

Hager ga

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui