# Dane katalogowe produktu
WXF160N

WXF160N

**gallery Gniazdo schuko z przysłonami styków 2P+ E, 2M czarny**

## Właściwości techniczne

### Prąd elektryczny

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy | 16 A |

### Napięcie

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |
| Napięcie wyjściowe | 5 - 5 V |

### Warunki użytkowania

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 35 °C |

### Częstotliwość

| | |
|---|---|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |

### Materiały

| | |
|---|---|
| Kolor | Czarny "Jet black" |
| Kod RAL | 9005 |
| Wykończenie powierzchni | Satynowe wykończenie |
| Materiał | Poliwęglan (PC) |
| Obróbka | Lakierowany |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość | 45 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Liczba jednostek | 1 |
| Wbudowane puszki podtynkowe | 40 mm |

### Łączność

| | |
|---|---|
| Rodzaj montażu | Montaż na click |

### Sprzęt

| | |
|---|---|
| Typ złącza/wtyku gniazdo | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna | Nie |
| Z pokrywą uchylną | Nie |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie |
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
| Z zamkiem | Nie |

### Akcesoria

| | |
|---|---|
| Posiada pole opisowe | Nie |

### Pojemność

| | |
|---|---|
| Liczba modułów | 6 |

### Bezpieczeństwo

| | |
|---|---|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Tak |
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP21 |

### Funkcje

| | |
|---|---|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym | Nie |

### Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| Nadruk | Bez nadruku |
| Osłona | Kompletna obudowa |
| Ochrona | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |

**Zrównoważony rozwój**

| | |
|---|---|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |