



WXF160N

### gallery 2M Tomada Schuko, preto

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

##### Tensão

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tensão de saída | 5 - 5 V |
|-----------------|---------|

##### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 35 °C |
|------------------------------|-------------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Materiais

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Cor        | Preto                |
| Código RAL | 9005                 |
| Acabamento | Acabamento acetinado |
| Material   | Polycarbonato (PC)   |
| Tratamento | Envernizado          |

##### Dimensões

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Altura                                           | 45 mm |
| Largura                                          | 45 mm |
| Número de unidades                               | 1     |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 40 mm |

##### Conetividade

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de clique |
|------------------|--------------------|

##### Equipamento

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Não    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não    |
| Com fecho                                       | Não    |

##### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 6 |
|-------------------|---|

##### Segurança

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim  |
| Resistência ao impactos IK   | IK05 |
| Índice de proteção IP        | IP21 |

##### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

##### Identificação

|               |     |
|---------------|-----|
| Com impressão | Não |
|---------------|-----|

##### Texto

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Tampa    | Alojamento completo             |
| Proteção | Proteção de contacto aprimorada |

##### Adequado para

|         |  |
|---------|--|
| gallery |  |
|---------|--|

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |