



WXF160N

Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, černá

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Výstupní napětí	5 - 5 V
-----------------	---------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 35 °C
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Černá - jet black
Kód RAL	9005
Povrchová úprava	Hedvábně matný
Materiál	Polycarbonat (PC)
Povrch	Lakované

Rozměry

Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	40 mm

Konektivita

Druh montáže	Zacvakávací upevnění
--------------	----------------------

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	6
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP21

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Identifikace

S potiskem	Ne
------------	----

Texty

Kryt	Kompletní pouzdro
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano