




WXF160T

gallery 2M Tomada Schuko, alumínio

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Titânio
Código RAL	9006
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Policarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	45 mm
Largura	45 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	6
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP21

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Texto

Tampa	Alojamento completo
Proteção	Proteção de contacto aprimorada

Adequado para

gallery	
---------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim