Fiche technique du produit
WXF160R



WXF160R

Prise de courant Schuko gallery 2P+T rouge

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Conditions d'utilisation	
Température de service	-10 - 35 °C
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Rouge
Code RAL	3020
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité
Dimensions	
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Connectivité	
Type de montage	Clipsé
Equipement	
Type de connecteur/prise de courant	SCHUKO
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non
Capacité	
Nombre de modules	6
Sécurité	
Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP21
Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non
Identification	
Avec inscription	Non
Textes	
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à
gallery

Durabilité	
Sans halogène	Oui
REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui