



WXF160R

Enkel stpct schuko gallery 2p+a rood

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom 16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 35 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Rood

RAL-kleur 3020

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 45 mm

Breedte 45 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze Klik montage

Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact Schuko

Gedraaid centraal inzetstuk Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 6

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP21

Funcities

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

Identificatie

Met opdruk Nee

Teksten

Deur Complete behuizing

Beveiliging Verhoogde aanraakbeveiliging

Geschikt voor

Hager gallery

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja