



WXF160R

Gallery Schuko 16A Conexión rápida Rojo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Tensión

Tensión nominal	250 - 250 V
-----------------	-------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Rojo
Código RAL	3020
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Policarbonato (PC)
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	45 mm
Anchura	45 mm
Número de unidades	1
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrada	40 mm

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje por clic
-----------------	------------------

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	6
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP21

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Funda	Cubierta total
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH – libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí