




WXF160R

Gallery Schuko 16A Conexión rápida Rojo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Rojo
Código RAL	3020
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Policarbonato (PC)
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	45 mm
Anchura	45 mm
Número de unidades	1
Profundidad de montaje cajas de empotrar	40 mm

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje por clic
-----------------	------------------

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	6
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Clase de protección de entrada (IP)	IP21

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con impresión	No
---------------	----

Texto

Tapa	Cubierta total
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí