



WXF160R

**gallery Gniazdo schuko z przysłonami styków 2P+ E, 2M czerwony**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Materiały**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kolor                   | Czerwony        |
| Kod RAL                 | 3020            |
| Wykończenie powierzchni | Połysk          |
| Materiał                | Poliwęglan (PC) |
| Obróbka                 | Stan surowy     |

**Wymiary**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 45 mm |
| Szerokość                    | 45 mm |
| Liczba jednostek             | 1     |
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 40 mm |

**Łączność**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Rodzaj montażu | Montaż na click |
|----------------|-----------------|

**Sprzęt**

|  |        |
|--|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |

**Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 6 |
|----------------|---|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP21 |

**Funkcje**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

**Identyfikacja**

|             |     |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

**Dodatkowe informacje**

|         |  |
|---------|--|
| Oslona  | Kompletna obudowa  |
| Ochrona | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |