



WXF160R

gallery 2M Tomada Schuko, encarn

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Vermelho

Código RAL 3020

Acabamento Brilhante

Material Policarbonato (PC)

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 45 mm

Largura 45 mm

Número de unidades 1

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de clique

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos 6

Segurança

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP21

Funções

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

Identificação

Com impressão Não

Texto

Tampa Alojamento completo

Proteção Proteção de contacto aprimorada

Adequado para

gallery

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim