



WXF160E

Prise de courant Schuko gallery 2P+T orange

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

250 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 35 °C

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Orange

Code RAL

2009

Finition

Brillant

Matériau

Polycarbonate (PC)

Traitement

Non traité

Dimensions

Hauteur

45 mm

Largeur

45 mm

Nombre d'unités

1

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Connectivité

Type de montage

Clipsé

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

SCHUKO

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

6

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Oui

Résistance aux chocs IK

IK05

Classe de protection (IP)

IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

Textes

Impression

Sans inscription

Housse

Boîtier complet

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à

Hager gallery

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui