



WXF160E

### Prise de courant Schuko gallery 2P+T orange

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

##### Tension

Tension nominale

250 - 250 V

##### Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 35 °C

##### Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

##### Matières

Couleur

Orange

Code RAL

2009

Finition de la surface

Brillant

Matière

Polycarbonate (PC)

Traitement

Non traité

##### Dimensions

Hauteur

45 mm

Largeur

45 mm

Nombre d'unités

1

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

##### Connectivité

Type de montage

Clipsé

##### Equipement

Connecteur/type de fiche prise de courant

SCHUKO

Insert central incliné

No

Avec couvercle à charnière

No

Broche ronde de protection de mise à la terre

No

Avec lampe de signalisation

No

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

No

##### Capacité

Nombre de modules

6

##### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts

Oui

Résistance aux chocs IK

IK05

Indice de protection IP

IP21

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation

No

Avec éclairage fonctionnel

No

##### Textes

Impression

Sans inscription

Housse

Boîtier complet

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

##### Adapté à

Hager ga

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui