




WXF160B

Utičnica Schuko, gallery, 2P+E, čista bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Napon

Nazivni napon 250 - 250 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	45 mm
Širina	45 mm
Broj jedinica	1
Montažna dubina ugradbenih kutija	40 mm

Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 6

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP21

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Poklopac	Kompletno kućište
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta

Pogodno za

Hager gallery

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da