




3315397006



## USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker K.1/K.5, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Type connector/steker | USB |
| Aantal aansluitingen  | 2   |

#### Frequentie

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Audiofrequentie | 20 - 20 Hz |
|-----------------|------------|

#### Materiaal

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Kleur                   | Antraciet           |
| RAL-code                | 7021                |
| Afwerking oppervlakte   | Mat                 |
| Materiaal               | Metaal<br>Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt              |

#### Afmetingen

|              |          |
|--------------|----------|
| Hoogte       | 71 mm    |
| Breedte      | 71 mm    |
| Diepte       | 36,40 mm |
| Inbouwdiepte | 24,90 mm |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

#### Samenstelling

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Afgeschermd         | Ja  |
| Met stofbescherming | Nee |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Teksten

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Uitgang              | Met rechte uitgang |
| Tekst                | Zonder tekstveld   |
| Draagplaat/draagring | Met oplegtring     |

#### Geschikt voor

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |