



WXF165B

GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. PURE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση	250 - 250 V
-----------------	-------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Pure
Κωδικός RAL	9016
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	40 mm
Πλάτος	45 mm
Αριθμός μονάδων	1
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα
---------------------------	---------------------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Τοποθέτηση με νύχια Σύνδεση με βίδες Στερέωση με βίδες
-----------------	--

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα	Όχι
Με καπάκι	Ναι
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού	Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα
----------------	-------------------------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	6
-------------------	---

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναι
Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP21

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Κάλυμμα	Πλήρες περίβλημα
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά

Κατάλληλο για

Hager gallery

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι