



WXF165B

**GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. PURE**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Υλικά**

Χρώμα	Pure
Κωδικός RAL	9016
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

**Διαστάσεις**

Ύψος	40 mm
Πλάτος	45 mm
Αριθμός μονάδων	1
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα
---------------------------	---------------------

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης	Τοποθέτηση με νύχια Σύνδεση με βίδες Στερέωση με βίδες
-----------------	--

**Εξοπλισμός**

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλειδίωμα	Όχι
Με καπάκι	Ναι
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

**Κάλυμμα, πόρτα**

Τύπος καπακιού	Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα
----------------	-------------------------------

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	6
-------------------	---

**Ασφάλεια**

Με επαφές ασφαλείας	Ναι
Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP21

**Λειτουργίες**

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι

**Αναγνωριστικό (ID)**

Με αποτύπωμα	Όχι
--------------	-----

---

**Κείμενο**

Κάλυμμα	Πλήρες περίβλημα
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά

---

**Κατάλληλο για**

gallery

---

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι