



WXF165T

Prise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T titane

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Titane
Code RAL	9006
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	43,35 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Position de montage/connexion	Horizontal Vertical
-------------------------------	------------------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé Fixation par vis
-----------------	----------------------------

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	SCHUKO
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Oui
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Couvercle, porte

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique
-------------------	--

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes	
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à	
gallery	

Durabilité	
Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui