



WXF165T

Prise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T titane

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

16 A

Tension

Tension nominale

250 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 35 °C

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Titane

Code RAL

9006

Finition

Satiné

Matériau

Polycarbonate (PC)

Traitement

Laqué

Dimensions

Hauteur

40 mm

Largeur

45 mm

Profondeur

43,35 mm

Nombre d'unités

1

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Installation, montage

Position de montage/connexion

Horizontal
Vertical

Connectivité

Type de montage

Clipsé
Fixation par vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

SCHUKO

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Non

Avec lampe de signalisation

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Couvercle, porte

Type de couvercle

Couvercle articulé à fermeture automatique

Capacité

Nombre de modules

6

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Oui

Résistance aux chocs IK

IK05

Classe de protection (IP)

IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à

gallery

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui