



WXF165T

gallery 2M Tomada Schuko c/tampa, alum

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Titânio
Código RAL	9006
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Polycarbonato (PC)
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	40 mm
Largura	45 mm
Profundidade	43,35 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Instalação, montagem

Posição de montagem/ligação	Horizontal Vertical
-----------------------------	------------------------

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de clique Montagem por parafuso
------------------	---

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Sim
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Tampa, porta

Tipo de tampa	Tampa articulada de fecho automático
---------------	--------------------------------------

Capacidade

Número de módulos	6
-------------------	---

Segurança

Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP21

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Texto

Tampa	Alojamento completo
Proteção	Proteção de contacto aprimorada

Adequado para

gallery

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim