



WXF165T

GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. ΤΙΤΑΝΕ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 35 °C

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Τίτανιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Μεταχείριση Βερνίκι

Διαστάσεις

Ύψος 40 mm

Πλάτος 45 mm

Βάθος 43,35 mm

Αριθμός μονάδων 1

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης Οριζόντια
Κάθετα

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
Στερέωση με βίδες

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Ναι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 6

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Ναι

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κατηγορία προστασίας (IP) IP21

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού Όχι

Φωτιζόμενο Όχι

Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα Όχι

Κείμενο

Κάλυμμα	Πλήρες περίβλημα
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά

Κατάλληλο για

gallery

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι