



WXF165N

### Prise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T night

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Couleur    | Noir intense       |
| Code RAL   | 9005               |
| Finition   | Satiné             |
| Matériau   | Polycarbonate (PC) |
| Traitement | Laqué              |

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 40 mm |
| Largeur                              | 45 mm |
| Nombre d'unités                      | 1     |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

##### Installation, montage

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Position de montage/connexion | Horizontal<br>Vertical |
|-------------------------------|------------------------|

##### Connectivité

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Type de montage | Fixation par griffe<br>borne à vis<br>Fixation par vis |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

##### Équipement

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Type de connecteur/prise de courant                | SCHUKO |
| Insert central rotatif                             | Non    |
| Avec couvercle à charnière                         | Oui    |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Non    |
| Avec lampe de signalisation                        | Non    |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Couvercle, porte

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Type de couvercle | Couvercle articulé à fermeture automatique |
|-------------------|--------------------------------------------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 6 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Oui  |
| Résistance aux chocs IK                | IK05 |
| Classe de protection (IP)              | IP21 |

##### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

##### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

**Textes**

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Housse     | Boîtier complet                                      |
| Protection | Protection renforcée contre les contacts accidentels |

**Adapté à**

gallery

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |