



WXF165N

Utičnica Schuko, sa poklopcem 2P+E, gallery, crna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	250 - 250 V
---------------	-------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Jet crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Satenska završna obrada
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	40 mm
Širina	45 mm
Broj jedinica	1
Montažna dubina ugradbenih kutija	40 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža kralama Vijčani spoj Montaža vijcima
---------------	--

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Da
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca	Samozatvarajući poklopac
----------------	--------------------------

Kapacitet

Broj modula	6
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP21

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Poklopac	Kompletno kućište
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta

Pogodno za

Hager gallery	
---------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da