



WXF165N

**GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 2 ΣΤ. NIGHT**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 35 °C

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Υλικά**

Χρώμα Night

Κωδικός RAL 9005

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Μεταχείριση Βερνίκι

**Διαστάσεις**

Ύψος 40 mm

Πλάτος 45 mm

Αριθμός μονάδων 1

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης Οριζόντια  
Κάθετα

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια  
Σύνδεση με βίδες  
Στερέωση με βίδες

**Εξοπλισμός**

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλειδίωμα Όχι

Με καπάκι Ναι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

**Κάλυμμα, πόρτα**

Τύπος καπακιού Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 6

**Ασφάλεια**

Με επαφές ασφαλείας Ναι

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κατηγορία προστασίας (IP) IP21

**Λειτουργίες**

Με φωτισμό προσανατολισμού Όχι

Φωτιζόμενο Όχι

**Αναγνωριστικό (ID)**

Με αποτύπωμα Όχι

---

**Κείμενο**

Κάλυμμα	Πλήρες περίβλημα
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά

---

**Κατάλληλο για**

gallery

---

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι