




455401



one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia 250 - 250 MHz

Sprzęt

Liczba wyjść 1

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 70 °C

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk LSA+

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Napięcie

Napięcie znamionowe 72 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 0,50 A

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Dodatkowe informacje

Wyjścia Z kątem nachylenia wyjścia 45°

Napięcie Nadaje się do PoE+

Montaż Bez łapek rozporowych

Ochrona Nie

Płytki nośna/pierścień nośny Zewnętrzne oczka na pierścieniu nośnym można odłamać w przypadku serii obrotowych

Typ połączenia Z zaciskami LSA +

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak