



455401



## RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Overdrachtsbandbreedte 250 - 250 MHz

#### Samenstelling

Aantal uitgangen 1

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 70 °C

#### Aansluiting

Type connector/steker LSA+ terminal

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Spanning

Nominale spanning 72 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 0,50 A

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 31 mm

#### Teksten

Uitgang Met 45° uitgang

Spanning Geschikt voor PoE+

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Beveiliging Nee

Draagplaat/draagring Externe ogen op de draagring kunnen voor een ronde vorm worden afgebroken

Aansluitwijze Met LSA+ klemmen

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja